


솔레노이드 코일 VACN-N-K1-3A-EX4-M

Part Number: 8029141

FESTO

아마추어 시스템 FN용, 3m 케이블, 230V AC/50-60Hz, 캡슐.



자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	F
에나멜 배선 절연 등급	H
특성 코일 자료	230 V AC: 50/60 Hz, 전력: 2.1 VA
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
인증서 발행 부서	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex mb IIC T6 Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex mb tb IIIC T80°C Db
방폭 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 50 °C
제품 중량	353 g
전기 연결	케이블
케이블 직경	7 mm
케이블 길이	3 m
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	플라스틱 강철
와인딩 소재	구리