

이중 니플
NPFC-D-M7-G18-M
Part Number: 8030268

FESTO



자료 시트

특징	값
나사산 피팅 소재	니켈 도금 황동
컨테이너 사이즈	10
작동 압력	-0.95 ... 50 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 ... 150 °C
제품 중량	8.7 g
공압 연결구, 포트 1	M7
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인