


이중 니플  
NPFC-D-R12-R34-M  
Part Number: 8030287

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                            |
|-----------------|------------------------------|
| 나사산 피팅 소재       | 니켈 도금 황동                     |
| 컨테이너 사이즈        | 10                           |
| 작동 압력           | -0.95 ... 50 bar             |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK    | 1 - 부식 응력 수준 낮음              |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 주변 온도           | -20 ... 150 °C               |
| 제품 중량           | 68.5 g                       |
| 공압 연결구, 포트 1    | R1/2                         |
| 공압 연결구, 포트 2    | R3/4                         |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                    |