

슬리브
NPFC-S-2G14-F
Part Number: 8030292

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|------------------------------|
| 나사산 피팅 소재 | 니켈 도금 황동 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| 작동 압력 | -0.95 ... 50 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -20 ... 150 °C |
| 제품 중량 | 18.8 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/4 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |