


솔레노이드 코일 VACF-B-B2-3W

Part Number: 8030808

FESTO

Type B 연결 패턴, 산업 표준, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
표준에 따름	IEC 61010-1
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	230/240 V AC: 50/60 Hz, 픽업 전력 5.8 VA, 홀딩 전력 4.6 VA
서지 강도	4 kV
오염 등급	3
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
인증	c UL us - Recognized (OL)
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
인증서 발행 부서	DNVGL-TAA000011J
제한 환경 및 매체 온도	-20 - 50 °C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-20 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	53 g
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 B타입 산업 표준 준수(11mm)
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA 강철
솔레노이드 코일 소재	구리 강철 열가소성
와인딩 소재	구리