

링 램프 SBAL-C6-R-NR-D

Part Number: 8031163
단종 예정 제품

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
인증	RCM Mark
작동 거리	100 - 300 mm
조명 유형	링 램프
발광 형태	적외선 LED 디퓨즈
파장	860 nm
전기 연결	12-핀 2x M12 플러그
트리거 레벨	레벨 18V ... UB
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 5 %
잉여 리플	5 %
연속 작동 중 전류 소비량	390 mA
플래시 작동 중 전류 소비량	390 mA
직렬로 연결 가능한 최대 장치 수	2
극성 보호	모든 전기 연결용
연속 작동 중 주위 온도	0 ... 35 °C
플래시 작동 중 주위 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 60 °C
보호 등급	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	150 g
마운팅 형태	마운팅 브라켓 포함
하우징 소재	알루미늄 아노다이징
재질 사항	RoHS 에 승인