


End 플레이트 VABE-S1-1R-N12

Part Number: 8032671

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	44 mm
배기 기능	스로틀 플레이트를 통해
표준에 기반	ISO 5599-1
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
진공에 대한 적합성	예
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	410 g
마운팅 형태	M6 나사용 관통 홀을 통해
공압 연결구, 포트 1	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 3	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 5	1/2 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트