



자료 시트

특징	값
사이즈	2
디자인	T-슬롯용
마운팅 형태	T-슬롯에 취부 T-슬롯에 대해 평행 및 직각 상부에서 슬롯으로 삽입가능
주변 온도	-25 ... 85 °C
보관 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
하우징 소재	PA-강화
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
슬롯 너트 소재	다이어프램 밸브