


서브-베이스
VABS-K1-7B-12-M5-P
 Part Number: 8047064



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	1.2 mm
밸브 사이즈	7 mm
유체 연결부	암 나사산 M5
조립 위치	어디든
디자인 구조	아래쪽 연결 방향
유량 방향	전환 가능
작동 매체	유체 매체 기체 매체
작동 및 파일럿 매체 확인	매체와 접촉하는 소재의 저항성 확인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	0 ... 50 °C
주변 온도	0 ... 50 °C
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.15 Nm
피팅에 대한 최대 죄임 토크	0.6 Nm
제품 중량	3.3 g
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
밸브에 대한 마운팅 방법	내부 (암) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	PEEK
나사 슬리브 소재	고합금 강철, 부식방지