


Non-return 밸브 VABF-L1-14-H2

Part Number: 8047365

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 사이즈	14 mm
밸브 기능	파일럿 Non-return 기능
작동 압력 MPa	0.05 ... 0.8 MPa
작동 압력	0.5 ... 8 bar
인증	c UL us - Recognized (OL)
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	1 g
마운팅 형태	흡이 있는
재질 사항	RoHS 에 승인