


일방향 롤러 레버 VAOM-R4-20-D2-32

Part Number: 8049237

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	20 mm
액추에이터 형태	기계적
조립 위치	Movement plane
디자인 구조	토글 레버
파일럿 형태	직접
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	잡김
재질 사항	RoHS 에 승인
마운팅 어댑터 소재	스틸, 아연도금