

플라스틱 배관 PTFEN-8X1-NT

Part Number: 8061173

FESTO



자료 시트

특징	값
외부 직경	8 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	90 mm
내부 직경	5.9 mm
최소 휨 반경	64 mm
사용 설명서	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.5 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 5 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 72.5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.2 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 174 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
재료 발화점 실험	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-20 ... 150 °C
길이에 따른 제품 중량	0.047 kg/m
공압 연결구	외부 직경 8 mm의 푸쉬인 커넥터용 바브형 커넥터용 (외경 8mm, 유니언 너트 포함) 너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용 바브드 커넥터 내경 6mm용
색상	투명
지주 경도	D 55 +/-5
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	PTFE