

플라스틱 배관
PTFEN-5/32-NT-300
 Part Number: 8063350



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 외부 직경 | 3.97 mm |
| 유량에 사용하는 굽힘 반경 | 32 mm |
| 내부 직경 | 2.9 mm |
| 최소 휨 반경 | 32 mm |
| 사용 설명서 | Tubing without printing |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.5 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 5 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 72.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.2 MPa |
| 온도에 따른 작동압력 | -0.95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 174 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 재료 발화점 실험 | UL94 V-0 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 클린룸 등급 | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전 | 추가 재료 정보 참조 |
| 주변 온도 | -20 ... 150 °C |
| 길이에 따른 제품 중량 | 0.013 kg/m |
| 공압 연결구 | 푸시인 커넥터 외부 직경(5/32")용 |
| 색상 | 투명 |
| 지주 경도 | D 55 +/-5 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 튜브 소재 | PTFE |