


축 키트 EAMM-A-L48-56GA

Part Number: 8063482

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도 | -25 ... 60 °C |
| 상대 공기 습도 | 0 - 95 % |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 이송 가능 토크 | 12.5 Nm |
| 제품 중량 | 533 g |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | L48 |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 56GA |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |