

진공 필터
OAFF-G3-5
Part Number: 8068944

FESTO



자료 시트

특징	값
필터 등급	40 µm
컨테이너 사이즈	10
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-]에 따른 대기중 공기
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	1 g
마운팅 형태	slip-on 멈춤쇠
재질 사항	RoHS 에 승인
필터 소재	메쉬 PA
하우징 소재	POM
Ejector pulse suitability	0.7 MPa
이젝터 펄스의 적합성	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101.5 psi