


**진공 필터**  
**OAFF-G3-7**  
 Part Number: 8068945

FESTO



**자료 시트**

특징	값
필터 등급	40 µm
컨테이너 사이즈	10
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:]에 따른 대기중 공기
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	1.5 g
마운팅 형태	slip-on 멈춤쇠
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
필터 소재	메쉬 PA
하우징 소재	POM
Ejector pulse suitability	0.7 MPa
이젝터 펄스의 적합성	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101.5 psi