



홀딩 브레이크 DACs-16-A-S

Part Number: 8072770

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
작동 방향 포함형 클램핑 형태	양쪽 끝단 스프링으로 클램핑, 압축공기로 해제
위치 감지	근접 센서용
안전 기능	움직임 억제 및 정지
성능 레벨 (PL)	이동 정지, 고정, 차단/범주 1, Performance Level c(PL c)
작동 압력 MPa	0.38 ... 0.8 MPa
작동 압력	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
최대 허용 시험 압력	8 bar
최소 해제 압력	3.8 bar
클램프될 원형 재질	16 mm
인증	TÜV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
인증서 발행 부서	TÜV CA 697
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
정적 유지력	1,350 N
제품 중량	1,483 g
마운팅 형태	내부 (암) 나사산 포함 액세서리 포함
릴리스 연결부, 클램핑 유닛	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	고합금 강철
하우징 소재	강철
클램프 조 소재	툴 강철
피스톤 소재	강철