



# 흡착컵 완료 OGVM-20X65-SV-N-G14F

Part Number: 8073853

FESTO



## 자료 시트

특징	값
흡착컵의 높이 보상기	3 mm
최소 작업물 반경	20 mm
공칭 사이즈	6 mm
흡착컵 사이즈	20x65 mm
흡착컵 용량	3.6 cm <sup>3</sup>
연결 위치	상단
조립 위치	어디든
흡착형 형태	타원형, 평면
작동 압력 MPa	-95 ... 0 kPa
작동 압력	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
공칭 작동 압력	-0.6 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]에 따른 대기중 공기
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
공칭 작동 압력에서 유지력	66 N
공칭 작동 압력의 수직 측면 힘	76 N
제품 중량	21 g
마운팅 형태	진공 포트를 통해
진공 연결	암 나사산 G1/4
색상	흑색
지주 경도	60 +/- 5
나사산 플러그 소재	전조 알루미늄 합금
재질 사항	RoHS 에 승인
흡착 컵 소재	NBR