



충격 완충기 DYSS-G8-5-5-Y1F

Part Number: 8073914

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	5
행정거리	5 mm
쿠션	자체-조절
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	1 m/s
짧은 Reset 시간	0.2 s
긴 Reset 시간	1 s
작동 모드	단동 푸쉬 동작
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
쿠션 길이	5 mm
최대 정지력	200 N
최대 죄임 토크	2 Nm
행정거리 당 최대 에너지 소모	1.4 J
시간 당 최대 에너지 소모	8,000 J
최대 잉여 에너지	0.01 J
Reset 력	0.9 N
제품 중량	16 g
마운팅 형태	나사산 스퀘어 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금 강철
피스톤 로드 소재	고합금 강철