

# 리듀싱 슬리브 DARQ-R-A-S14-S9-16-P50

Part Number: 8082146

FESTO

드라이브 샤프트를 프로세스 밸브 피팅에 맞춰 조정하기 위한  
리듀싱 슬리브. 포장 단위 50개.



## 자료 시트

특징	값
길이	16 mm
컨테이너 사이즈	50
디자인 구조	내부 정사각형 / 외부 팔각형 리듀싱 슬리브
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
제품 중량	900 g
연결 1, 기능	드라이브 출구
연결 1, 디자인	SW14
연결 2, 기능	리듀싱 출구
연결 2, 디자인	SW9
재질 사항	RoHS 에 승인
슬리브 소재	소결 스틸, 스테인리스