


# 연결 케이블 NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Part Number: 8082383

★ 핵심 제품군

FESTO



## 자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	15 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	RJ45
전기 연결 1, 핀/와이어 수	8
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	8
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	RJ45
전기 연결 2, 핀/와이어 수	8
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	8
작동 전압 범위 DC	0 ... 50 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1.5 A
서지 강도	2.5 kV
차폐	예
케이블 길이	0.2 m
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	24 mm
케이블 직경	5 mm
케이블 구조	4 x 2 x 0.16mm <sup>2</sup>
공칭 도선 단면적	0.16 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-20 ... 60 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	2
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	PVC
하우징 색상	회색
절연 소재	PVC