


피스톤 액추에이터 DFPK-46-17-V4

Part Number: 8083959

FESTO



자료 시트

특징	값
액추에이터의 사이즈	46
행정거리	17 mm
조립 위치	어디든
위치 감지	기계식 지시계 포함
제어 기능	스프링력으로 닫힘, NO
작동 압력 MPa	0.5 ... 1 MPa
작동 압력	5 ... 10 bar
Operating pressure	72.5 ... 145 psi
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6...T4 Gb
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
방폭 주변 온도	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67 IP69K
주변 온도	0 ... 60 °C
제품 중량	1,298 g
공압 연결구	암 나사산 G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	스테인레스 스틸 주물
씰 소재	FPM
하우징 소재	스테인레스 스틸 주물
하우징용 재질 정보	1.4408
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지