



자료 시트

특징	값
재질 사항	RoHS 에 승인
주변 온도	-40 ... 65 °C
마운팅 형태	잡김
제품 중량	1.25 g
하우징 소재	PMMA
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
리플렉터의 구조 폭	MINI