



# 압력 레귤레이터 VRPA-LM-R18-Q8

Part Number: 8086011

FESTO



## 자료 시트

| 특징                 | 값                                |
|--------------------|----------------------------------|
| 컨트롤러 기능            | 출력 압력 일정<br>이차 배기 포함<br>복귀 유로 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1       | R1/8                             |
| 공압 연결구, 포트 2       | QS-8                             |
| 마운팅 형태             | 나사산                              |
| 표준 공칭 유량           | 110 l/min                        |
| 주변 온도              | 0 ... 60 °C                      |
| 하우징 소재             | PBT                              |
| 작동 매체              | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 조립 위치              | 어디든                              |
| 액츄에이터 형태           | 수동                               |
| Screw-in 볼트부 실링 타입 | 코팅                               |
| 조절 부품              | 잠금 장치 포함 회전 손잡이                  |
| 회전 능력              | 360° / 연속 회전 허용 불가               |
| 압력 게이지             | 압력 게이지 포함                        |
| 압력 조절 범위 Mpa       | 0.1 ... 0.8 MPa                  |
| 압력 조절 범위           | 1 ... 8 bar                      |
| 압력 조절 범위 psi       | 14.5 ... 116 psi                 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인     | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B2-L                   |
| 클린룸 등급             | ISO class 4                      |
| 제품 중량              | 31 g                             |
| 나사산 플러그 소재         | 다이어프램 밸브                         |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                        |
| 나사 실 소재            | PTFE                             |
| 정적 실 소재            | NBR                              |