

리듀싱 슬리브 DARQ-R-A-S17-S12-17-P5

Part Number: 8086389

FESTO

드라이브 샤프트를 프로세스 밸브 피팅에 맞춰 조정하기 위한
리듀싱 슬리브. 포장 단위 5개.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-----------------------------|
| 길이 | 17 mm |
| 컨테이너 사이즈 | 5 |
| 디자인 구조 | 내부 정사각형 / 외부 팔각형 리듀싱 슬리브 |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 제품 중량 | 125 g |
| 연결 1, 기능 | 드라이브 출구 |
| 연결 1, 디자인 | SW17 |
| 연결 2, 기능 | 리듀싱 출구 |
| 연결 2, 디자인 | SW12 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 슬리브 소재 | 소결 스틸, 스테인리스 |