


밸런스 키트 YHBP-

Part Number: 8087218

FESTO



자료 시트

특징	값
행정거리 범위	100 ... 1,990 mm
실린더 직경	50 ... 200 mm
지원 동역학(kinetics)	리프팅 칼럼 병렬식 운동
극성 보호	작동 전압용
작동 압력 MPa	0.4 ... 0.8 MPa
작동 압력	4 ... 8 bar
최대 이송 속도	1 m/s
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
정격 사용 시간	100 %
공칭 동작 전압 DC	24 V
잉여 리플	5 %
무부하 출력형 전류 소모	2 A
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	안전 릴레이 유닛 PNOZ용 IP20 제어 시스템 CMCB-...-C - IP20 컨트롤러 CECC-D용 IP20 제어 시스템 CMCB-...-CC - IP54 조립된 조건
주변 온도	0 ... 50 °C
부하	25 ... 999 kg
운동 변속비	1:5, 리프팅 칼럼 1:1 ~ 1:5, 병렬식 운동 시스템
제품 중량	4.8 ... 60.5 kg
재질 사항	RoHS 에 승인