

압력 게이지 PAGN-23-10-G18S

Part Number: 8088991
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
표시 범위 [bar]	0 ... 10 bar
Display range	0 ... 145 psi
압력 게이지의 공칭 사이즈	23
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	가스 주입 Neutral fluids
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
교체 부하 계수	0.6
측정 정확도 등급	4
보호 등급	IP44
보관 온도	-5 ... 50 °C
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	씰링 링 포함 G1/8
매체에 접속되는 재질	종단 저항, 내장됨 황동
나사산 플러그 소재	종단 저항, 내장됨
하우징 소재	ABS
스크린 소재	PMMA
하우징 색상	흑색
제품 중량	6 g
작동 및 파일럿 매체 확인	아세틸렌 없음 산소 없음
눈금	이중 스케일 Bar (외부) psi (내부)