



# 연결 케이블 NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Part Number: 8093272  
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



## 자료 시트

특징	값
추가 기능	하이브리드 케이블
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
제품 중량	645 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	USB 3.0 타입 B 마이크로
전기 연결 1, 핀/와이어 수	10
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	9
전기 연결 1, 마운팅 타입	2x 나사 M2x0.4
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	USB 3.0 타입 A
전기 연결 2, 핀/와이어 수	9
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	9
전기 연결 2, 마운팅 타입	플러그 인
작동 전압 범위 DC	4.75 ... 5.25 V
공칭 동작 전압 DC	5 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	0.9 A
케이블 길이	30 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 20 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 10 mm
케이블 직경	3.1 mm
케이블 직경 공차	± 0,2 mm
보호 등급	IP20
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-40 ... 90 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	1
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	PVC
케이블 피복 색상	흑색
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
하우징 색상	은색