



**자료 시트**

특징	값
폭	26 mm
조립 위치	어디든
특수 특성	DIN EN 1797 인증 - 산소
최대 밸브 연수	1
작동 압력	0 ... 7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:3:4]에 따른 압축 공기 가스 주입 기체 산소 질소
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 불가능 최대 입자 크기 : 5 µm
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 60 % 비-응결
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	25 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금