


커플링
EAMC-56-58-22-25
Part Number: 8099431

FESTO



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	22 mm
홀더 직경 2	25 mm
사이즈	56
공칭 길이	58 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	128 kgmm ²
이송 가능 토크	60 Nm
제품 중량	272 g
재질 사항	RoHS 에 승인