


# 제어 플레이트 DADG-FM-F9-VDE2

Part Number: 8104802

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0.6 MPa
공칭 작동 압력	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	주변 온도에서 10°C 미만의 압력 이슬점/매질의 온도 유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-20 ... 80 °C
제품 중량	1,340 g
공압 연결구	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	EPDM NBR
나사산 핀 소재	고합금 강철, 부식방지
플레이트 소재	아노다이징 알루미늄
나사 소재	고합금 강철, 부식방지