


# 축 키트 EAMM-A-P8-38A-70AA

Part Number: 8105920

FESTO



## 자료 시트

| 특징              | 값              |
|-----------------|----------------|
| 조립 위치           | 어디든            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C  |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %       |
| 보호 등급           | IP40           |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C  |
| 이송 가능 토크        | 12.5 Nm        |
| 제품 중량           | 203 g          |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | P8-38A         |
| 인터페이스 코드, 모터 인  | 70AA<br>70AB   |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인      |