


근접 센서  
**SDBF-FAS-1L-PU-K-0.5-N-M8**  
 Part Number: 8106572

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인	원형 슬롯용
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	위치
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-4 ... 176 °F
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위치-On 시간	4 µs
최대 출력 전류	200 mA
최대 접촉 비율 DC	4.8 W
전압 강하	1 V
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	6 ... 24 V
극성 보호	예
전기 연결 1, 연결 타입	소켓 포함 케이블
전기 연결 1, 연결 기술	M8x1 , EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
컨넥터 배출 방향	측
케이블 피복 색상	흑색
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	잠김 슬롯에 삽입가능
조립 위치	어디든
하우징 색상	투명
작동 상태 표시	LED
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-20 ... 80 °C
보호 등급	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III