


전기 모듈
VMPA-MPM-EMM-P5
 Part Number: 8111881

FESTO



자료 시트

특징	값
최대 밸브 연수	1
솔레노이드 코일의 최대 수량	1
극성 보호	예
DC 작동 전압, 부하 전압	21.6 ... 26.4 V
솔레노이드 코일 당 공칭 분리 전류	60mA, 최대 30ms
전류 감소 회로 포함 공칭 전류	22 mA after 30 ms
전기적 절연 채널? 내부 버스	아니오
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음 (설치 시)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	20 g
전기적 연결	멀티핀 플러그
하우징 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인