


# 원터치 판넬용 콘넥터 NPQE-H-Q12-E-P10

Part Number: 8113126

FESTO



## 자료 시트

| 특징                                              | 값                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 사이즈                                             | 표준                            |
| 공칭 사이즈                                          | 10 mm                         |
| 조립 위치                                           | 어디든                           |
| 디자인                                             | 벌크헤드                          |
| 컨테이너 사이즈                                        | 10                            |
| 디자인 구조                                          | Push/Pull 원리                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa            |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 8 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi           |
| 작동 매체                                           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                    | 1 - 부식 응력 수준 낮음               |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| 클린룸 등급                                          | ISO class 4                   |
| 주변 온도                                           | -5 ... 60 °C                  |
| 제품 중량                                           | 56.06 g                       |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 외경 12mm 튜브용                   |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 12mm 튜브용                   |
| 해제 링의 색상                                        | 청색                            |
| 재질 사항                                           | RoHS 에 승인                     |
| 하우징 소재                                          | 다이어프램 밸브                      |
| Release ring 소재                                 | POM                           |
| 튜브 씰 소재                                         | NBR                           |
| 튜브 고정 클로 소재                                     | 스테인리스스틸                       |