


T-원터치 콘넥터
NPQE-T-Q12-Q16-P5
 Part Number: 8113153

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 10 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | T-형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 5 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 1 - 부식 응력 수준 낮음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 클린룸 등급 | ISO class 4 |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 25.13 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | 외경 12mm 튜브용 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 외경 16mm 튜브용 |
| 해제 링의 색상 | 청색 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PBT |
| Release ring 소재 | POM |
| 튜브 씰 소재 | NBR |
| 튜브 고정 클로 소재 | 스테인리스스틸 |