


연결 케이블 NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Part Number: 8115892

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
연결 주기	20
제품 중량	0.5 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 축
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	연결부 패턴 Q7
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	2
전기 연결 1, 마운팅 타입	플러그 인
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 축
전기 연결 2, 연결 타입	2선
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	2
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	2
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	0.3 A
서지 강도	1.2 kV
극성 보호	아니오
보호 접지 연결	사용 불가
차폐	아니오
작동 확인	외부 전력을 낮춘 상태에서 작동
케이블 길이	0.1 m
케이블 특성	Basic
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 11 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 16.5 mm
케이블 직경	1.1 mm
케이블 구조	2x0,08
공칭 도선 단면적	0.08 mm ²
공칭 컨덕터 단면적 (AWG)	AWG28
배선 끝단	아연 도금
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
하우징 소재	PA-강화
하우징 색상	흑색
전기 접점 소재	금 도금 구리 합금
절연 소재	PVC