


# 그리퍼 조 DHAS-GG-B18-16-A1

Part Number: 8119108

FESTO



## 자료 시트

특징	값
사이즈	16 mm
조립 위치	어디든
디자인	For microwell plates
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	0 - 100 %
주변 온도	0 ... 40 °C
제품 중량	24.4 g
마운팅 형태	With female thread M3
재질 사항	RoHS 에 승인
그리퍼 조 소재	고합금 강철, 부식방지
실린더 맞춤 핀 소재	스프링 강철