



자료 시트

특징	값
마운팅 표면에 대한 요구 편평도	0.1 mm/m
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
디자인 구조	3D 캔트리 시스템 전기 및 공기압 드라이브 모듈 포함
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP40
주변 온도	5 ... 45 °C
유지보수 주기	2,500 km
재질 사항	RoHS 에 승인
어댑터 플레이트 소재	알루미늄
마운팅 브라켓 소재	고합금 강철, 부식방지
에너지 체인 소재	PA-강화