


콘넥터 블록
VABM-C12-6M-M5-M3-10
 Part Number: 8122794

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	20 mm
조립 위치	어디든
디자인 구조	아래쪽 연결 방향
최대 밸브 연수	10
작동 압력 MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
작동 압력	-1 ... 7 bar
작동 매체	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
작동 및 파일럿 매체 확인	최대 입자 크기 : 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	49.5 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M3
공압 연결구, 포트 3	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금