


서브-베이스
VABS-K2-10B-16-M6-P
 Part Number: 8122825



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|---------------------|
| 사이즈 | 10 |
| 공칭 사이즈 | 1.6 mm |
| 유체 연결부 | 암 나사산 M6 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 구조 | 아래쪽 연결 방향 |
| 최대 밸브 연수 | 1 |
| 유량 방향 | 전환 불가 |
| 작동 매체 | 유체 매체 기체 매체 |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 매체와 접촉하는 소재의 저항성 확인 |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보관 온도 | -20 ... 70 °C |
| 매체 온도 | 0 ... 50 °C |
| 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
| 최대 죄임 토크, 밸브 마운팅 | 0.2 Nm |
| 제품 중량 | 7 g |
| 서브-베이스에 대한 마운팅 방법 | 관통 홀 포함 |
| 밸브에 대한 마운팅 방법 | 내부 (암) 나사산 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 연결 플레이트 소재 | PEEK |