


# 연결 케이블 NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Part Number: 8122832

FESTO



## 자료 시트

| 특징                | 값                  |
|-------------------|--------------------|
| 솔레노이드 코일의 최대 수량   | 1                  |
| 케이블 식별            | 명판 라벨 홀더 제외        |
| 조립 위치             | 어디든                |
| 제품 중량             | 2 g                |
| 전기 연결 1, 기능       | 필드 장치 측<br>변환 출력   |
| 전기 연결 1, 설계       | 각도                 |
| 전기 연결 1, 연결 타입    | 소켓 포함 케이블          |
| 전기 연결 1, 케이블 인출구  | 일자형                |
| 전기 연결 1, 연결 기술    | Plug pattern HP    |
| 전기 연결 1, 핀/와이어 수  | 2                  |
| 전기 연결 1, 점유 핀/와이어 | 2                  |
| 전기 연결 1, 마운팅 타입   | 푸시폴 방식의 인터락        |
| 전기 연결 2, 기능       | 전원 공급<br>컨트롤러 측    |
| 전기 연결 2, 연결 타입    | 싱글와이어 2개           |
| 전기 연결 2, 연결 기술    | 끝단 날선 케이블          |
| 전기 연결 2, 핀/와이어 수  | 2                  |
| 전기 연결 2, 점유 핀/와이어 | 2                  |
| 작동 전압 범위 DC       | 0 ... 24 V         |
| 차폐                | 아니오                |
| 작동 확인             | 외부 전력을 낮춘 상태에서 작동  |
| 케이블 길이            | 0.3 m              |
| 케이블 특성            | 작동 전압 연결용          |
| 굽힘 반경, 고정식 케이블 설치 | >= 11 mm           |
| 케이블 직경            | 0.96 mm            |
| 보호 등급             | IP40               |
| 주변 온도             | 0 ... 50 °C        |
| 보관 온도             | -20 ... 70 °C      |
| PWIS conformity   | VDMA24364 zone III |
| 재질 사항             | RoHS 에 승인          |
| 부식 방지 등급 KBK      | 0 - 부식 응력 없음       |
| 하우징 소재            | PEEK               |
| 하우징 색상            | 회색                 |
| 절연 소재             | PVC                |