



밸브

VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Part Number: 8122932

FESTO



자료 시트

특징	값
표준 공칭 유량	60 l/min
작동 압력 MPa	0 ... 0.8 MPa
작동 압력	0 ... 8 bar
보호 등급	IP65
인증서 발행 부서	TÜV 968/V 1251.00/21
안전 기능	안전한 배기
Safety Integrity Level (SIL)	제품은 SIL3 (high demand), SRP/CS에서 사용 가능 bis SIL 3 Low Demand 동작 모드
작동 압력에 주의	0 - 0.8 MPa with external pilot air
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인