


**병렬 키트**  
**EAMM-U-60-S38-60P-91**  
 Part Number: 8125092

**FESTO**



**자료 시트**

| 특징              | 값                      |
|-----------------|------------------------|
| 사이즈             | 60                     |
| 조립 위치           | 어디든                    |
| 최대 속도           | 6,000 1/min            |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III     |
| 보관 온도           | -25 ... 60 °C          |
| 상대 공기 습도        | 0 - 95 %               |
| 보호 등급           | IP40                   |
| 주변 온도           | -10 ... 60 °C          |
| 관성 질량 모멘트       | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 무 부하 토크         | 0.07 Nm                |
| 이송 가능 토크        | 3 Nm                   |
| 제품 중량           | 1,120 g                |
| 인터페이스 코드, 액추에이터 | S38                    |
| 인터페이스 코드, 모터 인  | 60P                    |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인              |