


제어 플레이트
DADG-FM-VDE1G18
 Part Number: 8131546

FESTO



자료 시트

특징	값
표준에 기반	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
작동 압력	2 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7.4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 죄임 토크	9 Nm
제품 중량	227 g
마운팅 형태	나사산을 통해 엔드 캡에 직접 장착
공압 연결구	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR 고합금 강철, 부식방지
하우징 소재	알루미늄
나사 소재	니켈 도금 황동