


충격 완충기
DYEF-G8-M12-Y1-F1A
Part Number: 8132355

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	M12
행정거리	1.2 mm
쿠션	P 쿠션
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
사양	리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음
최대 충격 속도	0.8 m/s
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
쿠션 길이	1.2 mm
최대 죄임 토크	5 Nm
행정거리 당 최대 에너지 소모	0.35 J
제품 중량	72.5 g
마운팅 형태	나사산 스텝 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금 강철