

위치 표시기
SASF-S3-B-F-A20
 Part Number: 8140396



자료 시트

특징	값
회전 각도 조절 범위	0 ... 180 deg
포지셔너 및 위치 센서 연결은 표준을 따름	VDI/VDE 3845 사이즈 AA 1
치수 W x L x H	Ø 40 x 32
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
주변 온도	-25 ... 70 °C
제품 중량	24 g
마운팅 형태	VDI/VDE 3845까지
하우징 색상	흑색
재질 사항	RoHS 에 승인
스페이서 소재	PP
하우징 소재	PP 고합금 강철, 부식방지
나사 소재	고합금 강철, 부식방지