


# limit switch box SRBI-C2-N-1-P-M12

Part Number: 8140399

FESTO



## 자료 시트

특징	값
디자인	각도
표준에 기반	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
인증	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC 마크	KC-EMV
인증서 발행 부서	UL E232949
재질 사항	RoHS 예 승인
측정 원리	유도형
주변 온도	-25 ... 70 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 스위칭 주기	1,000 Hz
최대 출력 전류 DC	200 mA
전압 강하	<= 2.5 V
잉여 전류	0 ... 0.5 mA
회로 단락 보호	펄스
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
유휴 전류	<= 22.5 mA
극성 보호	모든 전기 연결용
전기적 입력 연결	M12x1 플러그 4-핀
조립 위치	어디든
제품 중량	48 g
하우징 소재	PBT
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
준비 상태 표시	녹색 LED
작동 상태 표시	황색 LED
상태 표시	노란색 LED = 밸브 스위치 작동 상태 LED green = operating voltage display
보관 온도	-40 ... 85 °C
보호 등급	IP67
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
오염 등급	3