


필터 조절 밸브 PCRI-100-F90-12-C-T3

Part Number: 8141656

FESTO



자료 시트

특징	값
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	없음
디자인 구조	Sub-base valve 직접-제어 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력 MPa	0.1 ... 0.9 MPa
작동 압력	1 ... 9 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 8 bar
최대 압력 히스테리시스(MPa)	0.025 MPa
최대 압력 Hysteresis	0.25 bar
Max. pressure hysteresis	3.625 psi
표준 공칭 유량	1,400 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [:-7:-] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
출력에서 공기 청정 등급	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:7:-] 가스 주입
매체 온도	-40 ... 80 °C
주변 온도	-40 ... 80 °C
제품 중량	1,950 g
공압 연결구	Sub-base design, airing
재질 사항	RoHS 예 승인
커버 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
씰 소재	EPDM NBR
회전식 노브 소재	POM
스프링 소재	스프링 강철
필터 소재	PE
하우징 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
나사 소재	고합금 강철, 부식방지