


공압 밸브
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
 Part Number: 8141660

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인 구조	Sub-base valve 파이로스 액추에이터 피스톤 포펫 밸브
액추에이터 형태	공압
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	액세서리 포함
밸브 기능	4/2 단동 솔레노이드 Fail Safe
작동 모드	복동
작동 압력 MPa	0.33 ... 0.8 MPa
작동 압력	3.3 ... 8 bar
Operating pressure	47.85 ... 116 psi
Reset 형태	기계 스프링
공압 연결구	Sub-base design, airing
공압 연결구, 포트 1	G1/2
작동 매체	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 가스 주입
작동 및 파일로트 매체 확인	유효 작동 불가능
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 80 °C
표준 공칭 유량	1,093 l/min
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
하우징 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
커버 소재	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
씰 소재	EPDM NBR
나사 소재	고합금 강철, 부식방지
스프링 소재	스프링 강철
제품 중량	880 g
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음